


# stuurleiding KES-MC-1-SUB-9-2,5

Artikelnummer: 537923

Einde productie

geschikt voor MTR-DCI...

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	9
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	9
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 28 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 51 mm
Kabeldiameter	6,8 mm
Kabelmontage	10x0,14 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	Pin terminal
Beschermingsgraad	IP54
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand