


stuurleiding KES-MC-1-SUB-9-10

Artikelnummer: 537925

Einde productie

geschikt voor MTR-DCI...

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|----------------------------------|
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Sub-D |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 9 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 9 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 10 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 9 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 24 V |
| Kabellengte | 10 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 28 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 51 mm |
| Kabeldiameter | 6,8 mm |
| Kabelmontage | 10x0,14 afgeschermd |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,14 mm ² |
| Draadeindes | Pin terminal |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |