



handventiel VHER-AH-M04E-G18-UD

Artikelnummer: 538185

FESTO

in metalen uitvoering, met positiedetectie van de hendelpositie, 4/3-wegventiel functie in basispositie ontlucht, afvoerrichting naar onderen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	4/3 ontlucht
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	800 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Draaischuif
Nominale diameter	6 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	hard
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Overlappingsvrij	ja
Signaalstatus display	met toebehoren
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Bedieningsmoment	1,1 Nm
Productgewicht	220 g
Soort bevestiging	naar keuze: Frontpaneelmontage met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium