



# handventiel VHER-BH-M04C-M05-LD

Artikelnummer: 538190

FESTO

in kunststofuitvoering, met positiedetectie van de hendelpositie, 4/3-wegventielfunctie in gesloten basispositie, afsluitbaar in drie hendelposities, afvoerrichting zijdelings.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	4/3 gesloten
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	170 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Draaischuif
Nominale diameter	4 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Bedieningsveiligheid	met toebehoren, sluitbaar
Afdichtingsprincipe	hard
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Overlappingsvrij	ja
Signaalstatus display	met toebehoren
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Bedieningsmoment	0,6 Nm
Productgewicht	95 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Pneumatische aansluiting 4	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt