



handventiel VHER-BH-M04E-G14-UD

Artikelnummer: 538203

FESTO

in kunststofuitvoering, met positiedetectie van de hendelpositie, 4/3-wegventiel functie in ontluchte basispositie, afsluitbaar in drie hendelposities, afvoerrichting naar beneden.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventiel functie | 4/3 ontlucht |
| Soort bediening | manueel |
| normaal nominaal debiet | 1.500 l/min |
| Werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Constructieve opbouw | Draaischuif |
| Nominale diameter | 8 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Bedieningsveiligheid | met toebehoren, sluitbaar |
| Afdichtingsprincipe | hard |
| Soort sturing | direct |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Overlappingsvrij | ja |
| Signaalstatus display | met toebehoren |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Bedieningsmoment | 2,8 Nm |
| Productgewicht | 375 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: Frontpaneelmontage met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |