

aansluitkabel NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Artikelnummer: 538223

FESTO

voor multipoolaansluiting aan ventieleiland VTUB, met Sub-D stekker,
15-polig.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Soort bevestiging | 4-40 UNC-2B |
| Productgewicht | 670 g |
| Elektrische aansluiting 1 | Stekker Sub-D, 25-polig |
| Elektrische aansluiting 2 | open einde, 15-aderig |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Kabeleigenschap | Standaard |
| Min. kabelbuigradius | 90 mm |
| Kabeldiameter | 9 mm |
| Kabelmontage | 15x0,34 |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 50 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal wartelmoer | PA |
| Materiaal dichtingen | TPE-O |