


kleemeenheid KEC-16-S

Artikelnummer: 538242

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Klemsoort met werkrichting | aan beide zijden Klemmen d.m.v. veer, losmaken d.m.v. perslucht |
| Beveiligingsfunctie | Vasthouden van een lineaire beweging |
| Performance Level (PL) | Kat. 1, PLc |
| Werkdruk | 3,8 ... 8 bar |
| Max. toelaatbare testdruk | 10 bar |
| Minimale release druk | 3,8 bar |
| te klemmen rond materiaal | 16 mm |
| Toelating | IFA |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-machinerichtlijn |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | IFA 1504155 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Statische houdkracht | 1.300 N |
| Productgewicht | 1.860 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad met toebehoren |
| Kleemeenheid | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal veer | hooggelegeerd staal |
| Materiaal behuizing | aluminumlegering |
| Materiaal klemklauwen | Werktuigstaal |
| Materiaal zuiger | aluminumlegering |