

naderingsschakelaar SIED-M30NB-ZO-S-L


Artikelnummer: 538285

Einde productie

met stekker, montage niet vlak (niet verzonken).

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Meetprincipe	inductief
Nominale schakelafstand	15 mm
Beveiligde schakelafstand	12,15 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,5 roestvrij staal St 18/8 = 0,8 Koper = 0,4 Messing = 0,5 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,4 mm
Schakeluitgang	contactloos 2-draads
Schakelelementfunctie	verbreekcontact
Hysteresis	0,04 ... 3,3 mm
Max. schakelfrequentie DC	220 Hz
Max. schakelfrequentie AC	25 Hz
Max. uitgangsstroom	300 mA
Spanningsdaling	≤ 8 V
Minimale belastingsstroom	5 mA
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bedrijfsspanningsbereik AC	20 ... 265 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	20 ... 320 V
Netfrequentie	50 Hz
Nullaststroom	≤ 1,5 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	2-polig M12x1 Stekker
Grootte	M30
Soort bevestiging	met contraoer
Aandraaimoment	30 Nm
Type inbouw	niet verzonken
Productgewicht	140 g
Materiaal behuizing	Messing PA vernikkeld
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L