



naderingsschakelaar SIEF-Q40S-PA-S-2L

Artikelnummer: 538341

FESTO

met stekker, montage gedeeltelijk vlak (gedeeltelijk verzonken).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	vierkant
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Meetprincipe	inductief
Nominale schakelafstand	35 mm
Beveiligde schakelafstand	28,35 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 1,0 roestvrij staal St 18/8 = 1,0 Koper = 1,0 Messing = 1,0 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-30 ... 85 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,7 mm
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	Antivalent
Hysteresis	1,05 ... 5,25 mm
Max. schakelfrequentie DC	250 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	≤ 1,8 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 65 V
Restrimpel	10 %
Nullaststroom	≤ 15 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	4-polig Fixcon M12x1 Stekker
Grootte	40x40x65 mm
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Type inbouw	gedeeltelijk vlak (verzonken)
Productgewicht	156 g
Materiaal behuizing	PA PBT-versterkt
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED groen
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67
Storingvrij tegen magnetische velden	magnetisch gelijk- en wisselveld
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand