

# Kunststofslang PUN-E-12x1,6-SW-200

Artikelnummer: 538464

FESTO

voor QS-insteekkoppeling geschikt, uiterst flexibel,  
hydrolysebestendig, micronstabil, in het levensmiddelenbereik toegelaten.  
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	12 mm
Debietrelevante buigradius	80 mm
Binnendiameter	8,8 mm
Min. buigradius	36 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Levensmiddeltoelating	FDA 2002/72/EG
Omgevingstemperatuur	-35 ... 50 °C
Productgewicht volgens lengte	0,069 kg/m
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal slang	TPE-U(PU)