

Kunststofslang PUN-E-12x1,6-SW

Artikelnummer: 538469

FESTO

voor QS-insteekkoppeling geschikt, uiterst flexibel,
hydrolysebestendig, micronstabil, in het levensmiddelenbereik toegelaten.
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Debietrelevante buigradius | 80 mm |
| Binnendiameter | 8,8 mm |
| Min. buigradius | 36 mm |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Levensmiddeltoelating | FDA 2002/72/EG |
| Omgevingstemperatuur | -35 ... 50 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0,069 kg/m |
| Kleur | zwart |
| Shore-hardheid | D 52 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE RoHS conform |
| Informatie materiaal slang | TPE-U(PU) |