



debietsensor SFE3-F005-L-WQ6-2PB-K1

Artikelnummer: 538519

FESTO

met display.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Beginwaarde debietmeetbereik	0,05 l/min
Eindwaarde debietmeetbereik	0,5 l/min
Werkdruk	-0,7 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Stikstof
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Nauwkeurigheid FS	8 %FS
Schakeluitgang	2xPNP
Schakelfunctie	Venstercomparator Drempelwaardecomparator
Schakelementfunctie	verbreekcontact NO-contact (maakcontact)
Herhaalbaarheid schakelwaarde FS	1 %
Inschakeltijd	50 ms
Analoge uitgang	1 - 5 V
Belastingsweerstand	> 50 kOhm
Afreesbereik	0,05 ... 0,5 l/min
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 24 V
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	1 m
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	loodrecht horizontaal
Pneumatische aansluiting	QS-6
Productgewicht	70 g
Informatie materiaal behuizing	PA
Type display	3 1/2-positie alfanumeriek
Beschermingsgraad	IP40
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand