



# debietsensor SFET-F050-L-WQ6-B-K1

Artikelnummer: 538531

FESTO

Debietransmitter.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Beginwaarde debietmeetbereik	0,5 l/min
Eindwaarde debietmeetbereik	5 l/min
Werkdruk	-0,7 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Stikstof
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Inschakeltijd	50 ms
Analoge uitgang	1 - 5 V
Lineariteitsfout FS	5 %
Herhaalbaarheid analoge waarde FS	1 %
Belastingsweerstand	50 kOhm
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 24 V
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	1 m
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	loodrecht horizontaal
Pneumatische aansluiting	QS-6
Productgewicht	70 g
Informatie materiaal behuizing	PA
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED
Beschermingsgraad	IP40
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand