


# Inschakelventiel

## MS6N-EE-1/2-V230-S-Z

Artikelnummer: 538764

FESTO

elektrisch, met geluiddemper, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

| Kenmerk                           | Waarde  |
|-----------------------------------|---|
| Ontluchtingsfunctie               | niet regelbaar  |
| Soort bediening                   | elektrisch  |
| Inbouwpositie                     | willekeurig   |
| Handbediening                     | met vergrendeling<br>niet-vergrendelbaar                          |
| Constructieve opbouw              | Zuigerschuif  |
| Soort reset                       | mechanische veer  |
| Soort sturing                     | direct  |
| Stuurlichtverzorging              | intern  |
| Stroomrichting                    | niet omkeerbaar   |
| Ventiefunctie                     | 3/2 gesloten monostabiel  |
| Schakelpositie-indicator          | met accessoires   |
| Werkdruk                          | 4 ... 10 bar  |
| b-waarde                          | 0,4   |
| C-waarde                          | 29 l/sbar   |
| Normaal nominaal debiet           | 7.000 l/min   |
| Spoelkaraktereigenschappen        | 230V AC   |
| Bedrijfsmedium                    | Perslucht   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK  | 2   |
| Omgevingstemperatuur              | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                    | 0,816 g   |
| Elektrische aansluiting           | Stekker<br>vierhoekige constructie<br>Vorm C<br>volgens DIN 43650 |
| Soort bevestiging                 | met accessoires<br>naar keuze:<br>in-line-installatie             |
| Pneumatische aansluiting 1        | NPT1/2-14   |
| Pneumatische aansluiting 2        | NPT1/2-14   |
| Pneumatische aansluiting 3        | G1/2  |
| Materiaal - tip                   | vrij van koper en PTFE  |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR   |
| Materiaal - informatie behuizing  | gespuitgiet aluminium   |