


in- en uitgangsmodule CP-E08-M12-CL

Artikelnummer: 538787

Einde productie

met 8 ingangen.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMV
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX-categorie Gas	II 3G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ec IIC T6 Gc X
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C