



voedingskabel KPWR-MC-1-SUB-15HC-5

Artikelnummer: 538915
Einde productie

FESTO

voor de aansluiting van de last- en logische voeding.
Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D Mixed
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	7
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	6
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	6
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 50 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 100 mm
Kabeldiameter	10 mm
Kabelmontage	2x2,5+2x(2x0,34) afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Draadeindes	Pin terminal
Beschermingsgraad	IP54
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-25 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal isoleerkous	TPE-E