



filter-geluiddemper LFU-1/4

Artikelnummer: 539132

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	G1/4
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,6 MPa
Werkdruk	0 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 232 psi
Debiet tegen atmosfeer	>= 4.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Geluidminderung	Reducering met 40 dB
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	78 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	190 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal behuizing	PP