


# Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/8-AUV-Z

Artikelnummer: 539209

FESTO

0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaatrap,  
debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	0,01 µm
Filterwerkingsgraad	99,9999 %
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	25 ml
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Ingangsdruk 1	2 ... 12 bar
Normaal nominaal debiet	120 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 1 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	1.7.2 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	350 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie filter	boorsilicaatvezel
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	gespuitsgiet aluminium aluminium kneedlegering
Materiaal - informatie kijkvenster	PA