


draaiverdeler GF-1/4-1/8

Artikelnummer: 539291

FESTO

Eenvoudige draaidoorvoering, 1 ingang - 4 uitgangen.

Bij gebruik van perslucht en snelheden boven 1000 1/min mag enkel nog geoliede perslucht gebruikt worden. Indien er geen geoliede perslucht ter beschikking is, moet de depotsmering alle 300 werkuren herhaald worden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Standaarddebiet 1-2,1 (6->0)	1.730 l/min
Standaarddebiet 1-2,X open (6->0)	4.050 l/min
Max. toerental	3.000 1/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Gebruik een 5 µm filter wanneer u met water werkt Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Max. aandrainmoment	2,8 Nm
Nominaal aandrainmoment	1,65 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdrainmoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform