

draaiverdeler


GF-1/2-1/4

Artikelnummer: 539292

FESTO

Eenvoudige draaidoorvoering, 1 ingang - 4 uitgangen.

Bij gebruik van perslucht en snelheden boven 1000 1/min mag enkel nog geoliede perslucht gebruikt worden. Indien er geen geoliede perslucht ter beschikking is, moet de depotsmering alle 300 werkuren herhaald worden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	15 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Standaarddebiet 1-2,1 (6->0)	4.050 l/min
Standaarddebiet 1-2,X open (6->0)	14.130 l/min
Max. toerental	2.500 1/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Gebruik een 5 µm filter wanneer u met water werkt Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Max. aandrainmoment	8 Nm
Nominaal aandrainmoment	4,25 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdrainmoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform