


contrastekker MSSD-EB-M12

Artikelnummer: 539712

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175301, C



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------|---|
| Aansluitfrequentie | 50 |
| Soort bevestiging | op magneetventiel met centrale schroef M2,5 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 11 g |
| Elektrische aansluiting | 3-polig Haakse stekker Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie |
| Kabelschroefkoppeling | M12 |
| Toegelaten kabeldiameter | 4 ... 6 mm |
| Aansluitingdoorsnede | 1,5 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP65 volgens IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 125 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Materiaal dichtingen | HNBR |