

Aansluitblok CPPSC1-PRS-2-5-MP


Artikelnummer: 539902

Einde productie

FESTO

voor ventieleiland CPA-SC.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	10,5 mm
Scheiding drukzones	1 en 3 en 5
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	2
Ventielplaats - kenmerk	Label
Werkdruk	10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Geluidsdrukkniveau	85 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Productgewicht	430 g
Ventielinterface elektrisch	3-polig
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring met DIN-rail
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met DIN-rail
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	M5
Aansluiting luchtopening	M5
Aansluiting stuurontluchting 82	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Informatie materiaal aansluitplaat	aluminumlegering geanodiseerd