

# drukregelventielbatterij LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI



Artikelnummer: 540043

Einde productie

FESTO

Combinatie van 2, 3, 4 of 5 direct gestuurde zuiger-drukregelventielen op P-profiel, zonder manometer.

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Reeks	DB
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	op P-profiel direct gestuurd zuigerregelventiel
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 1 MPa
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Drukregelbereik Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Drukregelbereik psi	7 ... 100 psi
Max. drukhysterisis	0,5 bar
normaal nominaal debiet	≥ 1.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	1.250 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal afsluitschroef	Staal verzinkt
Materiaal afstandsbout	aluminumlegering
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering
Materiaal dichtring	PVC
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	PA-versterkt