


# schokdemper YSR-4-4-C

Artikelnummer: 540060

FESTO

voor zwaai-grijpenheid HGDS.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Slag	4 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	2 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	4 mm
Max. aanslagkracht	100 N
Max. energieabsorptie per slag	0,6 J
Max. energieabsorptie per uur	5.600 J
Max. restenergie	0,006 J
Terugstelkracht	0,7 N
Productgewicht	5 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal