


# Businterface SPC200-COM-DN2

Artikelnummer: 540305

FESTO

laat de aansturing via veldbus DeviceNet met de protocolvarianten DeviceNet IO of DeviceNet profiel.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal uitgangen bij selectie	2 byte
Aantal uitgangen bij Start/Stop	2 ... 8 byte
Aantal ingangen bij selectie	4 byte
Aantal ingangen bij Start/Stop	2 ... 8 byte
ondersteunde types modus	Start/Stop Recordselectie
Functie-eigenschappen	Lezen en schrijven van in-/uitgangen Lezen en schrijven van alle programmaregisters Lezen van de actuele posities (Ist) Digitale setpoint
Samenstelling toestel	DeviceNet-interface
Configuratietoestelling	EDS-bestand
Toestel-specifieke diagnose	via statusbyte via WinPISA
Spanningsvoeding veldbus DC	11 ... 30 V
Typische stroomverbruik plug-in module	50 mA
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	80 g
Adresseringsbereik van de veldbusinterface	0 ... 63 °C
Uitvoering veldbusinterface	Protocolvarianten: DeviceNet IO en DeviceNet profiel galvanische scheiding Layer 1 volgens ISO/DIS 11898 Standaard highspeed tot 1 Mbit Layer 2 volgens CAN-specificatie V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektrische aansluiting veldbusinterface	Klemmenstrook 5-polig Open style:
LED-indicatie productspecifiek	module- en netwerkstatusindicatie
Inbouwplaats	vanaf 3 opwaarts
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen