

schokdemper YSRW-DGC-40-GF

Artikelnummer: 540352

FESTO

voor lineaire aandrijving DGC-G.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Grootte | 40 |
| Demping | zelfinstellend zachte merklijn |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Max. impactsnelheid | 3 m/s |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |