

# kogelkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPD-22-R212

Artikelnummer: 540874

FESTO

Messing, met dubbelwerkende aandrijving DAPS 2/2-weg, nominale breedte 21/2 ", PN25, schroefdraad EN 10226-1.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg) Zwaai-aandrijving
Soort bediening	elektrisch pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	CNOMO met inwendige schroefdraad
Aansluiting armatuur	Rp2 1/2
Schakelpositie-indicator	Knoprichting = debietrichting
Nominale breedte DN	63
Werkdruk aandrijving	1 ... 8,4 bar
Nominale druk armatuur	25
Mediumtemperatuur	-20 ... 150 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Productgewicht	7.300 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand