



Bolkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPDH-22-R114R

Artikelnummer: 540876

FESTO

bestaande uit een pneumatische zwaai aandrijving DAPS,
gecombineerd met een 2/2-wegbolkraan VAPB in roestvrij staaluitvoering.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (2-weg) Zwaai aandrijving |
| Soort bediening | elektrisch pneumatisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | CNOMO met inwendige schroefdraad |
| Aansluiting armatuur | Rp1 1/4 |
| Schakelpositie-indicator | Knoprichting = debietrichting |
| Nominale breedte DN | 32 |
| Werkdruk aandrijving | 1 ... 8,4 bar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Levensmiddeltoelating | nee |
| Productgewicht | 4.200 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |