

inschakelventiel MS4N-EM1-1/8-S

Artikelnummer: 541285

FESTO

manueel, met geluiddemper, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | Draaischuif |
| Soort bediening | manueel |
| Ontluchtingsfunctie | niet regelbaar |
| Soort sturing | direct |
| Ventiel functie | 3/2 bistabiel |
| Werkdruk | 0 ... 14 bar |
| C-waarde | 4,6 l/sbar |
| b-waarde | 0,51 |
| normaal nominaal debiet | 1.200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Productgewicht | 210 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | niet gekanaliseerd |
| Materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |