

uitgangsmodule CPX-8DA

Artikelnummer: 541482

FESTO

met kanaalgeoriënteerde diagnose.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	49 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	Afhankelijk van het aansluitblok
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED displays	1 groepsdiagnose 8 kanaaldiagnose 8 kanaalstatus
Diagnose	Kortsluiting / overlast per kanaal Onderspanning uitgangen
Aantal uitgangen	8
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Gedrag na kortsluiting Monitoring module
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Type. 16 mA
Merklijn uitgangen	IEC1131-T2
Schakellogica uitgangen	PNP (plus-schakelend)
Max. reststroomuitgangen per module	4 A
Maximale stroomtoevoer per kanaal	0,5 A (12 W lampbelasting)
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
potentieelscheiding kanaal - interne bus	Ja, voor tussenliggende toevoer
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per kanaal