



drukopbouwventiel

MS12-DE-G-V24

Artikelnummer: 541498

FESTO

voor het langzaam beluchten/ontluchten van pneumatische installaties.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling duwend
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventiefunctie	2/2
Schakelpositie-indicator	met toebehoren
Werkdruk	3 ... 16 bar
normaal nominaal debiet	25.000 ... 42.000 l/min
Inschakelduur	100 %
Spoeleigenschappen	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, trekvermogen 14,0 VA, houdvermogen 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, trekvermogen 12,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	3.800 g
Elektrische aansluiting	volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Signaalstatus display	met toebehoren
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium