



# t-insteekkoppeling NEDU-M12D5-M12T4

Artikelnummer: 541596

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aansluitfrequentie	500
Bedrijfsspanningsbereik AC	250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	250 V
Nominale bedrijfsspanning AC	250 V
Nominale bedrijfsspanning DC	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-25 ... 85 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	25,5 g
Elektrische aansluiting	volgens EN 60947-5-2 Stekker / contactdoos M12x1 / M12x1 4-polig / 4-polig A-gecodeerd / A-gecodeerd
Soort bevestiging	inschroefbaar
Kleur behuizing	zwart
Informatie materiaal wartelmoer	Messing verchroomd vernikkeld
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU) versterkt
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld