


Magneetspoel

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Artikelnummer: 541666

FESTO

Kabel met isoleeraansluiting, 120 V AC/60 Hz en 110V AC/50-60 Hz.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 12,5 VA, houdvermogen 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 11,5 VA, houdvermogen 6,5 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	NEC 500 Class I, Div. 1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Kabellengte	0,5 m
Materiaal - opmerking	RoHS conform