

robuuste slang PAN-R-12X2,2-SI

Artikelnummer: 541678

FESTO

uitwendig gekalibreerd, voor hoge druk tot 20 bar, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	12 mm
Debietrelevante buigradius	46 mm
Binnendiameter	7,6 mm
Min. buigradius	30 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 35 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 507,5 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,0698 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 12 mm
Kleur	zilver
Shore-hardheid	D 62 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A