

aftakkingsmodule MS12N-FRM-G

Artikelnummer: 541682

FESTO

voor het verdelen van perslucht zonder terugslagfunctie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	3.000 g
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 3	2 NPT
Pneumatische aansluiting 4	1 NPT
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium