


aanslag KYC-25

Artikelnummer: 541692

FESTO

voor lineaire aandrijving DGC en DGCI.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Fijningstelling	10 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	560 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagschroef	Staal verzinkt
Materiaal aanslaghoek	gegoten roestvrij staal
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd
Materiaal kap	POM
Materiaal klem	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal moer	Staal verzinkt