


tussenpositiemodule DADM-DGC-32-A

Artikelnummer: 541701

FESTO

voor lineaire aandrijving DGC en DGCI.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	36,25 ... 116 psi
Max. impactsnelheid	3 m/s
Max. zwaaitijd	100 ms
Herhaalnauwkeurigheid	0,02 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	530 g
Soort bevestiging	geklemd op cilinder DGC
Pneumatische aansluiting	QS-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagschroef	Staal verzinkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal hendel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal klem	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal moer	Staal verzinkt
Fijnistelling	2 mm
Werking	dubbelwerkend