


Bedieningseenheid FED-40

Artikelnummer: 541998
Einde productie

Afrees- en bedienapparaat met grafisch LCD-scherm voor de aansluiting op PLC-systemen, 4 functietoetsen.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	53 mm
Hoogte	109 mm
Lengte	149 mm
Max. frontpaneelsterkte	5 mm
Gebruikersgeheugen	512 kByte
Aantal gebruikers LED	5
Aantal functietoetsen	4
Aantal systeemtoetsen	7
Alarmen	1.024
Aantal systeem LED's	4
Display	monochroom LCD met achtergrondverlichting
Display grootte	4 x 20 karakters
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	120x32 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	0,25 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Productgewicht	1.000 g
PC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
Programmeerinterface	9,6 kBd
PLC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	FED Designer 6.06 of hoger
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	NEC 500 Class I, Div. 2