

Bolkraan

VZBA-R112-63-32L-F0405-R

Artikelnummer: 542017

FESTO

in roestvrij staal uitvoering, 3-wegbolkraan met inwendige schroefdraad, L-boring 90°, met interface ISO 5211 voor montage op draaiaandrijvingen DRD, DRE en DAPS;



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (3-weg) L-boring
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1 1/2
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F04 F05
Binnendiameter	32 mm
Nominale breedte DN	40
Handbediening	geen
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Bedieningsmoment	32 Nm
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10 ... 140 °C
Debiet Kv L-boring	33,2 m ³ /h
Debiettolerantie Kv	+/- 20 %
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Informatie materiaal dichtingen	PTFE
Informatie materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4401
Informatie materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	3.800 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3