



# Bolkraan

## VZBA-R2-63-32T-F0507-R

Artikelnummer: 542020

FESTO

in roestvrij staal uitvoering, 3-wegbolkraan met inwendige schroefdraad, T-boring 90 en 180°, met interface ISO 5211 voor montage op draaiaandrijvingen DRD, DRE en DAPS.



### Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde                                 |
|--|--|
| Constructieve opbouw                       | Bolkraan (3-weg)<br>T-boring           |
| Soort bediening                            | mechanisch                             |
| Afdichtingsprincipe                        | zacht                                  |
| Soort bevestiging                          | inline-installatie                     |
| Aansluiting armatuur                       | Rp2                                    |
| Schakelpositie-indicator                   | Gleufrichting = debietrichting         |
| Flensgatenpatroon                          | F05<br>F07                             |
| Binnendiameter                             | 40 mm                                  |
| Nominale breedte DN                        | 50                                     |
| Handbediening                              | geen                                   |
| Stroomrichting                             | omkeerbaar                             |
| Nominale druk armatuur                     | 63                                     |
| Bedieningsmoment                           | 37 Nm                                  |
| Bedrijfsmedium                             | Inerte gassen<br>neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur                          | -10 ... 140 °C                         |
| Debiet Kv T-boring haaks                   | 48,8 m <sup>3</sup> /h                 |
| Debiet Kv T-boring recht                   | 100 m <sup>3</sup> /h                  |
| Debiettolerantie Kv                        | +/- 20 %                               |
| Materiaal - opmerking                      | LABS-houdende stoffen inbegrepen       |
| Informatie materiaal behuizing             | hooggelegeerd staal roestvrij          |
| Materiaalnummer behuizing                  | 1.4408                                 |
| Informatie materiaal dichtingen            | PTFE                                   |
| Informatie materiaal kogel                 | hooggelegeerd staal roestvrij          |
| Materiaalnummer kogel                      | 1.4401                                 |
| Informatie materiaal as                    | hooggelegeerd staal roestvrij          |
| Materiaalnummer as                         | 1.4401                                 |
| Productgewicht                             | 7.400 g                                |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn druktoestellen    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 3                                      |