


AS-i-module

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Artikelnummer: 542125

FESTO

maakt de aansluiting van 4 sensoren en 3 actuatoren mogelijk, met aansluittechniek M12.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMV
Toelating	c UL us - Listed (OL)
ATEX-categorie Gas	II 3G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C