


# Verbindingskabel NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

Artikelnummer: 542131

FESTO

voorgemonteerd, voor MEBH-ventielen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Inbouwpositie	willekeurig
Kabeleigenschap	Standaard
Schakelpositie-indicator	LED
Schakelstatusweergave	LED geel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 70 °C
Max. aandraaimoment	0,6 Nm bij M12x1 0,4 Nm bij M2,5
Min. kabelbuigradius	59 mm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting 1	Hoek-stopcontact, vierkant, 4-pins, type C
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, M12x1, 5-pins, A-gecodeerd
Kabelmontage	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	5,9 mm
Kabellengte	0,5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,75 mm <sup>2</sup>
Aardverbinding	beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5 met schroefdraadstekker
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	PBT TPE-U(PU)
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal schroeven	Staal Gespuitsgiet zink
Informatie materiaal insteekcontact	Contactdoos vertind Koperlegering Stekker verguld