



# Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4:C3J2F3M1-WP

Artikelnummer: 542301

FESTO

bestaande uit manueel inschakelventiel, filterregelventiel, aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder indicator, olienevelaar, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaatap, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Grootte                                 | 4   |
| Reeks                                   | MS  |
| Bedieningsveiligheid                    | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar   |
| Inbouwpositie                           | loodrecht +/- 5°  |
| Filterfijnheid                          | 40 µm   |
| Condensaataftap                         | volautomatisch  |
| Constructieve opbouw                    | Aftakkingsmodule<br>Inschakelventiel<br>Filterregelaar met manometer<br>Standaardolienevelaar   |
| Regelfunctie                            | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegedrag |
| Reservoirbescherming                    | Kunststofbeschermmantel   |
| Drukaanduiding                          | met manometer   |
| Werkdruk                                | 2 ... 12 bar  |
| Drukregelbereik                         | 1 ... 12 bar  |
| normaal nominaal debiet                 | 950 l/min   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen                                       |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2   |
| Lagertemperatuur                        | -10 ... 60 °C   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang      | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]  |
| Mediumtemperatuur                       | 5 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur                    | 5 ... 60 °C   |
| Productgewicht                          | 1.700 g   |
| Soort bevestiging                       | met toebehoren  |
| Pneumatische aansluiting 1              | G1/4  |
| Pneumatische aansluiting 2              | G1/4  |
| Pneumatische aansluiting 3              | G1/4  |
| Informatie materiaal behuizing          | gespuitgiet aluminium   |
| Informatie materiaal reservoir          | PC  |