

# Voedingseenheid SVG-3/400VAC-48VDC-20A


Artikelnummer: 542405

Einde productie

FESTO

met nominale uitgangsspanning 48 V DC en nominale uitgangsstroom 20 A.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	125 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	240 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	3-fasig
Ingangsstroom	2,3 - 1,9 A
Nominale uitgangsspanning DC	48 V
Nominale uitgangsstroom	20 A
Ingangsspanningsbereik AC	400 ... 500 V
Netuitvaloverbrugging	50 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	3.500 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen