



verticale drukafsluitplaat VABF-S4-1-L1D1-C

Artikelnummer: 542885

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, normaal gatenpatroon volgens ISO 15407-2, voor montage tussen verbingsplaat en ventiel, voedingsdruk van het eiland wordt afgesloten.
Demontage van het ventiel is mogelijk zonder drukuitschakeling van het eiland.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	1 MPa
Werkdruk	10 bar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	273 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbingsplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium