


# lineaire portaalmanipulatoren DHSL-2DGE25RF-DGEA18

Artikelnummer: 542998

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemas met rolgeleiding en geleidingsas en elektrische as, hoogdynamisch positioneren. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 2.0
Nuttige belasting	0 ... 4 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-18
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem DGEA
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,05 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,05 mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-25-ZR-RF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met rolgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 2.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm