


# lineaire portaalmanipulators DHSL-2DGC40-HMP25

Artikelnummer: 543009

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving met geleidingas en modulaire handlingas, dynamisch, precies, robuust. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen. U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	HMP-25
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Aandrijving Y-as	2x DGC-40
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Slag Y-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,02$ mm