


vrijdragende portaalmanipulatoren DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-SLT16

Artikelnummer: 543027

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemmassen met kogelgeleiding, verticaal compacte minisledes, precies en dynamisch positioneren.
Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo.
Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.
U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Ruimteportaal 1.0
Nuttige belasting	0 ... 2 kg
Aandrijving Z-as	SLT-16
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Slag Z-as	0 ... 150 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	DGE-25-ZR-KF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm
Aandrijving X-as	DGE-25-ZR-KF
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,1 mm