


vrijdragende portaalmanipulatoren DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-DGEA25

Artikelnummer: 543045

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemassen met kogelgeleiding, verticaal elektrische as, precies positioneren. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Groep | Ruimteportaal 4.0 |
| Nuttige belasting | 0 ... 10 kg |
| Aandrijving Z-as | DGEA-25 |
| Aandrijfsysteem Z-as | elektrisch Tandriem DGEA |
| Tussenpositie Z-as | willekeurig |
| Slag Z-as | 0 ... 600 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as | ± 0,05 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as | ± 0,05 mm |
| Aandrijving Y-as | 2x DGE-40-ZR-KF |
| Aandrijfsysteem Y-as | elektrisch Tandriem met kogelgeleiding 2x |
| Tussenpositie Y-as | willekeurig |
| Slag Y-as | 0 ... 1.200 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as | ± 0,1 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as | ± 0,1 mm |
| Aandrijving X-as | DGE-40-ZR-KF |
| Aandrijfsysteem X-as | elektrisch Tandriem met kogelgeleiding |
| Tussenpositie X-as | willekeurig |
| Slag X-as | 0 ... 3.000 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as | ± 0,1 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as | ± 0,1 mm |