


# vrijdragende portaalmanipulatoren DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-DGEA25

Artikelnummer: 543046

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemassen met rolgeleiding, verticaal elektrische as, exact positioneren. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Ruimteportaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-25
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem DGEA
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,05 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,05 mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-40-ZR-RF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met rolgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm
Aandrijving X-as	DGE-40-ZR-RF
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met rolgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,1 mm